



Onze Verpakking

 doos 12 x 750 ml / doos 12 x 1 l 27 x 24 x 28 cm / 36 x 22 x 23 cm	 doos 4 x 5 l 38 x 34 x 27 cm	 bus 10 l 22 x 19 x 32 cm
 bus 20 l 28,5 x 24,5 x 38 cm	 vat 200 l h: 93 cm dia: 58 cm	 Varibox vat 250 l 120 x 60 x 132,5 cm
 IBC 120 x 100 x 115 cm	 dubbelwandige IBC 121 x 100 x 117 cm	 Varibox 120 x 100 x 132,5 cm
 europallet 12 bussen 20 l 120 x 80 x 64 cm	 europallet 24 bussen 20 l 120 x 80 x 102 cm	 europallet 36 bussen 20 l 120 x 80 x 140 cm
 lekbak 24 bussen 20 l 118 x 98 x 105 cm	 lekbak 36 bussen 20 l 118 x 98 x 143 cm	 kleine lekbak / lekbak 2 vaten 200 l 118 x 78 x 108 cm / 118 x 98 x 108 cm
 minipallet 6 bussen 20 l 50 x 110 x 53 cm	 minipallet 1 vat 200 l 50 x 110 x 108 cm	 wegwerpallet 40 zakken 120 x 80 x 115 cm

*afmetingen: l x b x h

Onze Verpakking

Transport: Optimaal laadvermogen

Per europallet/lekbak:

- 36 x 20 l bus: 3 lagen van 12 bussen
- 60 x 10 l bus: 3 lagen van 20 bussen
- 2 x 200 l vat
- 18 dozen
- 30 zakken/europallet - 40 zakken/wegwerppallet - 36 zakken/lekbak

Per minipallet:

- 6 x 20 l bus: 1 laag
- 10 x 10 l bus: 1 laag
- 1 x 200 l vat
- 10 dozen (12 x 750 ml - 12 x 1 l)
- 6 dozen (4 x 5 l)

Bovenstaand overzicht geeft de verschillende verpakkingen weer waarmee binnen Tensio gewerkt wordt.

Deze variëren van heel kleine verpakkingen, zoals 750 ml flesjes, tot heel grote verpakkingen, zoals bijvoorbeeld IBC's.

Belangrijk hierbij is het feit dat niet alle Tensio producten aangeboden worden in verpakkingen kleiner dan 20L. Deze kleinere verpakkingen worden voornamelijk uitsluitend gebruikt voor producten die dit vanuit praktisch standpunt vragen. Denk hierbij aan zepen voor dispensers, hand- en oppervlakte-desinfectie...

Verder worden ook de meest optimale manieren van verpakken voor transport weergegeven. Hier zijn ook heel wat combinaties mogelijk.

Waarom kiezen voor grote verpakking?

Vanuit Tensio adviseren we onze klanten om steeds te kiezen voor een zo groot mogelijke verpakking.

De drijfveer hiervoor is tweeledig.

Eenzijds is er het **duurzaamheidsaspect**:

- Verpakkingen van minstens 20L kunnen namelijk, na reiniging, opnieuw ingezet en hergebruikt worden.
- Afhankelijk van het type verpakking kunnen deze tot wel vijf jaar lang hergebruikt worden! Dit spaart heel wat nieuw te produceren verpakkingen uit!
- Verpakkingen kleiner dan 20L zijn niet te hergebruiken en komen na gebruik gewoon in het afval terecht.

Anderzijds is er het **veiligheidsaspect**:

- Grotere verpakkingen zoals IBC's en vaten kunnen perfect gebruikt worden in onze doseringsinstallaties, waarbij op een veilige, automatische en gecontroleerde manier chemie gedoseerd kan worden.

Kiezen voor een grotere, herbruikbare verpakking draagt dus bij tot een kleinere afvalberg, een lagere productie aan nieuwe verpakkingen en mogelijk een veiligere werkomgeving.

Laten we blijven samenwerken om een impact te maken waar het ook telt!

Meer weten?

Tensio denkt graag met je mee. Wil je een persoonlijk gesprek om te kijken wat we ook voor jou kunnen doen, neem dan contact op via info@tensio.be of via www.tensio.be

